

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M20X60

Referência	04116.200.060
Marca	-
UBB	500571179752
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145299
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	60 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Desenho técnico

