



Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M10X1,00X55

Referência	04161.100.055
Marca	-
UBB	500645030684
UNSPSC	31161620
EAN	8717077052703
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	55 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica extra fina

Info
Atenção: a
electrozincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.


Normas

ISO	8765
NEN	1555
DIN	960
NF	E25-152

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Desenho técnico



L (mm) 55

P 1

s 17