



Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M10X1,00X60

Referência	04161.100.060
Marca	-
UBB	950351335290
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121165
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	60 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica extra fina

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Desenho técnico



L (mm) 60

P 1

s 17