

Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M10X1,00X80



Referência	04161.100.080
Marca	-
UBB	950351335456
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121189
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	80 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica extra fina
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Desenho técnico



L (mm) 80

P 1

s 17