



Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M12X1,25X70

Referência	04161.120.070
Marca	-
UBB	500645030767
UNSPSC	31161620
EAN	8717077052710
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	70 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica extra fina

Info
Atenção: a
electrozincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.


Normas

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5

Desenho técnico



L (mm)	70
P	1.25
s	19