



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M16X400

Referência	07015.160.400
Marca	-
UBB	500644747734
UNSPSC	31161605
EAN	8717077023321
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	400 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Especificação técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16

Desenho técnico



L (mm) 400

P 2

s 14