

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M30X210



Referência	07060.300.210
Marca	-
UBB	500644802836
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028838
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	210 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Especificação técnica

b	72
d-D	M30
dk (max.)	45
Rosca total C ≤	100
k (max.)	30
L (mm)	210
P	3.5
s	22

Desenho técnico

