



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNC 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincagem mecânica 5/16X1 Inch ft

Referência	07260.079.025
------------	---------------

Marca	-
-------	---

UBB	951351575273
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492081957
-----	---------------

Emb. de 100	Apenas embalagem completa
-------------	---------------------------

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/16 Inch
Comprimento	1 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincagem mecânica
Rosca	Unified National Coarse

Info

Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante. Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superfície podem causar problemas de montagem. Aviso:

Normas

ASME	B18.3
------	-------

FABORY electro-zincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.

Especificação técnica

A	0.4375
H	0.3125
J	0.21875
LT (min.)	1.125
Fios por polegada	18

Desenho técnico

