

Parafuso cabeça de embeber com pino fixação e porca sextavada DIN 604/555 Aço Sem tratamento de superfície 4.6 M16X130

Referência	08070.160.130
Marca	-
UBB	500644845330
UNSPSC	31161612
EAN	8717077033085
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	130 mm
Classe	4.6
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	A classe de propriedade da porca correspondente é 4 no mínimo.


Normas

DIN	604/555
-----	---------

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	32.8

Desenho técnico



g (max.)	4.2
k	9
L (mm)	130
m	13
P	2
s	24
α (min.)	90