


Parafuso cabeça de embeber com pino fixação e porca sextavada DIN 604/555 Aço Sem tratamento de superfície 4.6 M24X130



Referência	08070.240.130
Marca	-
UBB	500644846403
UNSPSC	31161612
EAN	8717077033191
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	130 mm
Classe	4.6
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	A classe de propriedade da porca correspondente é 4 no mínimo.


Normas

DIN	604/555
-----	---------

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
dk (max.)	38.8

Desenho técnico



g (max.)	6.6
k	13
L (mm)	130
m	19
P	3
s	36
α (min.)	60