



Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 6X55MM

Referência	08280.060.055
Marca	-
UBB	950351108168
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556967
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	6 mm
Comprimento	55 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Especificação técnica

D (mm)	6
k	4
L (mm)	55
s	10

Desenho técnico

