



Porca sextavada DIN 6330 B Aço Zincado 10 M30

Referência	16213.300.001
Marca	-
UBB	500649007852
UNSPSC	31161727
EAN	8717077247147
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M30
Classe	10
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	6330 B
-----	--------

Especificação técnica

m (js15)	45
P	3.50
s	46

Desenho técnico

