

## Perno com fenda DIN 427 Aço Sem tratamento de superfície 14H 3X8MM



Referência	20050.030.008
Marca	-
UBB	500647877603
UNSPSC	31161505
EAN	8717077277502
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	8 mm
Classe	14H
Encaixe	Fenda
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Chamfered
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	2342
DIN	427

### Especificação técnica

b	3.6
d-D	M3
L (mm)	8
n	0.4
P	0.5

### Desenho técnico

