



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superfície Gr.B7 - Gr.2H 3/4X170 (6.3/4)

Referência	22080.191.171
Marca	-
UBB	950353065960
UNSPSC	31161619
EAN	8715492617569
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	170 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	10

Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

FABORY as extremidades
chanfradas.

Especificação técnica

B	1.25
L (mm)	170
M	18.7

Desenho técnico

