



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superfície Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X115 (4.1/2)

Referência	22085.127.114
Marca	-
UBB	500578758046
UNSPSC	31161619
EAN	8715494376730
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/2 Inch
Comprimento	115 mm
Classe	Gr.B7M - Gr.2HM
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	13

Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

FABORY as extremidades
chanfradas.

Especificação técnica

B	0.875
L (mm)	115
M	12.3

Desenho técnico

