FABORY

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X470 (18.1/2)

Referência	22085.191.469
Marca	-
UBB	500578774613
UNSPSC	31161619
EAN	8715494385862
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	470 mm
Classe	Gr.B7M - Gr.2HM
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	10
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

as extremidades chanfradas.

FABORY

Especificação técnica

B	1.25
L (mm)	470
M	18.7

Desenho técnico