



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superfície Gr.B7M - Gr.2HM 7/8X235 (9.1/4)

Referência	22085.222.234
Marca	-
UBB	500578778424
UNSPSC	31161619
EAN	8715494386241
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	7/8 Inch
Comprimento	235 mm
Classe	Gr.B7M - Gr.2HM
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	9

Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

as extremidades
chanfradas.

FABORY

Especificação técnica

B	1.4375
L (mm)	235
M	21.8

Desenho técnico

