



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superfície Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X130 (5.1/8)

Referência	22090.285.130
Marca	-
UBB	500578478454
UNSPSC	31161619
EAN	8715494364522
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/8 Inch
Comprimento	130 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8

Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

as extremidades
chanfradas.

FABORY

Especificação técnica

B	1.8125
L (mm)	130
M	28.2

Desenho técnico

