



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Zincado Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X275 (10.3/4)

Referência	22092.412.273
Marca	-
UBB	500578104472
UNSPSC	31161619
EAN	8715494306188
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.5/8 Inch
Comprimento	275 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8

Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Especificação técnica

B	2.5625
L (mm)	275
M	40.5

Desenho técnico

