FABORY



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X485 (19)

Referência	22325.254.482
Marca	-
UBB	500578916529
UNSPSC	31161619
EAN	8715494419437
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 Inch
Comprimento	485 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.7
Material	Aço
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

as extremidades chanfradas.

FABORY

Especificação técnica

B	1.625
L (mm)	485
M	25

Desenho técnico

