FABORY



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X470 (18.1/4)

Referência	22326.317.463
Marca	-
UBB	500578284720
UNSPSC	31161619
EAN	8715494344982
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/4 Inch
Comprimento	470 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.7
Material	Aço
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

as extremidades chanfradas.

FABORY

Especificação técnica

B	2
L (mm)	470
M	31

Desenho técnico

