



**Perno com 2 porcas
sextavadas ASME B16.5/
B18.2.2 Aço inoxidável (Inox)
ASTM A193 - ASTM A194
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X400
(15.3/4)**

Referência	22529.127.400
Marca	-
UBB	500627290876
UNSPSC	31161619
EAN	8715494534178
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/2 Inch
Comprimento	400 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	13

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
------	---

Especificação técnica

B	0.875
L (mm)	400
M	12.3

Desenho técnico

