



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X345 (13.1/2)

Referência	22529.158.342
Marca	-
UBB	500627291114
UNSPSC	31161619
EAN	8715494534208
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/8 Inch
Comprimento	345 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	11

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Especificação técnica

B	1.0625
L (mm)	345
M	15.5

Desenho técnico

