FABORY



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3/4X195 (7.3/4)

Referência	22529.191.196
Marca	-
UBB	500578426974
UNSPSC	31161619
EAN	8715494359399
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	195 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	10
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Especificação técnica

B	1.25
L (mm)	195
M	18.7

Desenho técnico

