



**Perno com 2 porcas  
sextavadas ASME B16.5/  
B18.2.2 Aço inoxidável (Inox)  
ASTM A193 - ASTM A194  
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3/4X580  
(22.7/8)**

Referência	22529.191.580
Marca	-
UBB	500578432246
UNSPSC	31161619
EAN	8715494383127
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

## Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	580 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	10

## Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
------	---

## Especificação técnica

B	1.25
L (mm)	580
M	18.7

## Desenho técnico

