



**Perno com 2 porcas  
 sextavadas ASME B16.5/  
 B18.2.2 Aço inoxidável (Inox)  
 ASTM A193 - ASTM A194  
 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/4X175  
 (6.7/8)**

Referência	22530.317.175
Marca	-
UBB	500578536780
UNSPSC	31161619
EAN	8715494372039
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

**Parâmetros técnicos**

Diâmetro	1.1/4
Comprimento (L) (mm)	175
Comprimento (L) (Inch - ft)	6.7/8

**Info** Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3 L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita

**Normas**

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

## Especificação técnica

**FARORV**

B	2.IN.
M	31
Fios por polegada	8

## Desenho técnico

