



**Perno com 2 porcas
sextavadas ASME B16.5/
B18.2.2 Aço inoxidável (Inox)
ASTM A193 - ASTM A194
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/4X375
(14.3/4)**

Referência	22530.571.374
Marca	-
UBB	500578582305
UNSPSC	31161619
EAN	8715494352574
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.1/4 Inch
Comprimento	375 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Especificação técnica

B	3.5
L (mm)	375
M	56

Desenho técnico

