



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/4X405 (16)

Referência	22530.571.406
Marca	-
UBB	500578582552
UNSPSC	31161619
EAN	8715494352598
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.1/4 Inch
Comprimento	405 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Especificação técnica

B	3.5
L (mm)	405
M	56

Desenho técnico

