



**A320-B8 CL2/A194-8 7/8X415
(16.1/4)**

Referência	22531222412
Marca	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	Gr.B8 CL2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
------	---

Normas

ASTM	A320/A194
------	-----------

Especificação técnica

Desenho técnico

