



A320-B8 CL2/A194-8 7/8X420  
(16.1/2)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 22531222419               |
| Marca      | -                         |
| UBB        |                           |
| UNSPSC     |                           |
| EAN        |                           |
| Emb. de 1  | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

|                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe          | Gr.B8 CL2 - Gr.8                                                                                                                                                                                                    |
| Material        | Aço inoxidável                                                                                                                                                                                                      |
| Tratamento sup. | Sem tratamento de superfície                                                                                                                                                                                        |
| Info            | Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas. |

Normas

|      |           |
|------|-----------|
| ASTM | A320/A194 |
|------|-----------|

Especificação técnica

Desenho técnico

