FABORY



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X490 (19.1/4)

Referência	22538.222.488
Marca	-
UBB	500627303174
UNSPSC	31161619
EAN	8715494535403
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	7/8 Inch
Comprimento	490 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	9
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Especificação técnica

B	1.4375
L (mm)	490
M	21.8

Desenho técnico

