



**Perno com 2 porcas
sextavadas ASME B16.5/
B18.2.2 Aço inoxidável (Inox)
ASTM A193 - ASTM A194
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X500
(19.3/4)**

Referência	22538.222.501
Marca	-
UBB	500627303257
UNSPSC	31161619
EAN	8715494535410
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	7/8 Inch
Comprimento	500 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	9

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
------	---

Especificação técnica

B	1.4375
L (mm)	500
M	21.8

Desenho técnico

