FABORY



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X120 (4.3/4)

Referência	22538.254.120
Marca	-
UBB	500578060724
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338790
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 Inch
Comprimento	120 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Especificação técnica

B	1.625
L (mm)	120
M	25

Desenho técnico

