



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X590 (23.1/4)

Referência	22539.285.590
Marca	-
UBB	500578141755
UNSPSC	31161619
EAN	8715494326483
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/8 Inch
Comprimento	590 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Especificação técnica

B	1.8125
L (mm)	590
M	28.2

Desenho técnico

