FABORY

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B16 - Gr.4 1.1/4X440 (17.1/4)

Referência	22555.317.438
Marca	-
UBB	500578217746
UNSPSC	31161619
EAN	8715494356107
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/4 Inch
Comprimento	440 mm
Classe	Gr.B16 - Gr.4
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8
Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.As

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Especificação técnica

B	2
L (mm)	440
M	31

Desenho técnico