

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X16



Referência	24520.060.016
Marca	-
UBB	950353119270
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630896
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	16 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desenho técnico