

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X12



Referência	24520.080.012
Marca	-
UBB	950353120658
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631138
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84
ISO	≈1207

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desenho técnico