

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X60



Referência	24520.080.060
Marca	-
UBB	950353121565
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631251
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	60 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	60
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desenho técnico