

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Sem tratamento de superfície 4.8 M10X100



Referência	24539.100.100
Marca	-
UBB	500648240017
UNSPSC	31161504
EAN	8717077226647
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	100 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desenho técnico

