

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2X5



Referência	24540.020.005
Marca	-
UBB	950353128834
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632449
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	5 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

### Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

### Desenho técnico

