

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2X8



Referência	24540.020.008
Marca	-
UBB	950353129097
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632463
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2
Comprimento (L) (mm)	8
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

BS	4183
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M
ISO	2009
DIN	963 A

Especificação técnica

Thread length (min.)	16
d_k (max.)	3.8
Rosca total $C \leq$	18
k (max.)	1.2
n	0.5
P	0.40
t (min.)	0.4

Desenho técnico

