

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2X10



Referência	24540.020.010
Marca	-
UBB	950353129170
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632470
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2
Comprimento (L) (mm)	10
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Especificação técnica

Thread length (min.)	16
d_k (max.)	3.8
Rosca total $C \leq$	18
k (max.)	1.2
n	0.5
P	0.40
t (min.)	0.4

Desenho técnico

