

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2X12



Referência	24540.020.012
Marca	-
UBB	950353129253
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632487
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2
Comprimento (L) (mm)	12
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183

Especificação técnica

Thread length (min.)	16
d_k (max.)	3.8
Rosca total $C \leq$	18
k (max.)	1.2
n	0.5
P	0.40
t (min.)	0.4

Desenho técnico

