

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2,5X5



Referência	24540.025.005
Marca	-
UBB	950353129824
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632609
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2,5
Comprimento (L) (mm)	5
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-123
ISO	2009
BS	4183
DIN	963 A
ASME	B18.6.7M

Especificação técnica

Thread length (min.)	18
d_k (max.)	4.7
Rosca total $C \leq$	20
k (max.)	1.5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Desenho técnico

