



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2,5X14

Referência	24540.025.014
Marca	-
UBB	950353878776
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632654
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2.5
Comprimento	14 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Rosca total C ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	14
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Desenho técnico

