

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3X35



Referência	24540.030.035
Marca	-
UBB	950353131887
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632951
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M3
Comprimento (L) (mm)	35
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

### Especificação técnica

Thread length (min.)	19
$d_k$ (max.)	5.6
Rosca total $C \leq$	22
$k$ (max.)	1.65
$n$	0.8
$P$	0.50
$t$ (min.)	0.6

### Desenho técnico

