

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3,5X16



Referência	24540.035.016
Marca	-
UBB	950353133032
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633095
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M3,5
Comprimento (L) (mm)	16
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009

Especificação técnica

Thread length (min.)	20
d_k (max.)	6.5
Rosca total $C \leq$	25
k (max.)	1.93
n	0.8
P	0.60
t (min.)	0.7

Desenho técnico

