



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3,5X25

Referência	24540.035.025
Marca	-
UBB	950353133297
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633125
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3.5
Comprimento	25 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	25
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Desenho técnico

