FABORY

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M4X16

Referência	24540.040.016
Marca	-
UBB	950353133941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633224
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	16 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico