



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M4X100

Referência	24540.040.100
Marca	-
UBB	950353135011
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633354
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	100 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	100
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico

